

**HOLEX****Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Clasa articolului	220

**Descriere****Execuție:**

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silențiozitate ridicată.

Fără răcire interioară.

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	4
Ø tăișului D <sub>c</sub>	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219812
---	--------