

HOLEX**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D: 50/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Clasa articolului	220

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	98 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	97 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	44,85 mm
Ø tăișului D _c	50 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,32 grad
Ø orificiu prindere	22 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Număr de dinți Z	7
Ø D ₃	47 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
--	--------