

**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D: 16/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Clasa articolului	220

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø cozii D _s h6	16 mm
Lungime activă L ₁	37 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	10,85 mm
Lungimea totală L _{ges}	85 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	30 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,32 grad
Ø tăişului D _c	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
--	--------