

**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Clasa articolului	220

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	105 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	48 mm
\varnothing cozii D_s h6	25 mm
\varnothing tăișului D_c	25 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	19,85 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,72 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	47 mm
Lungime activă L_1	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
--	--------