

**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D: 20/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Clasa articolului	220

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	37 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø tăișului D _c	20 mm
Lungime activă L ₁	40 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,96 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	14,85 mm
Lungimea totală L _{ges}	90 mm
Număr de dinți Z	3
Ø D ₃	17 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Strategie de aşchiere	MTC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
--	--------