

**HOLEX****Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D: 40/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Clasa articolului	220

**Descriere****Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,41 grad
Număr de dinți Z	6
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	78 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	40 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	77 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..

Ø orificiu prindere	16 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	34,85 mm
Ø D <sub>3</sub>	37 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Strategie de așchiere	MTC
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
--	--------