

**Garant****Poanson locaș pentru Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
- Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS
Ø găurii prelabile	2,3 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	2,7 mm
L	2 mm
Toleranță	+ 0,005 până la +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm

Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri