

Garant**Poanson locaș pentru Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293015 IP30
GTIN	4062406396718
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
- Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.

Descriere tehnică

Ø găurii prelabile	4,5 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	5,5 mm
L	4,5 mm
Materialul sculei	HSS
Toleranță	+ 0,005 până la +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm

Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri