

**Garant****Poanson locaș pentru Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293017 IP15
GTIN	4062406396756
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
- Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.

**Descriere tehnică**

Ø găurii prelabile	2,7 mm
L	3 mm
Materialul sculei	HSS
Torx® Clătinare diametru exterior	3,3 mm
Toleranță	+ 0,005 până la +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm

Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri