

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 1616H12
Lungime cap L ₁	18 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Mărime coadă	16 mm
Lungimea totală L	100 mm
Portplăcuță	269005 9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20

269028 20

Portplăcuță Tip 9

269005 9

Șurub pentru portplăcuță Tip 5

269013 5