

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	18 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 1204..
Portplăcuță	269005 9
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Mărime coadă	16 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Mărimea plăcuței	12 mm
Cod ISO Suport	SSSCR/L 1616H12
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Portplăcuță Tip 9	269005 9
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Șurub pentru portplăcuță Tip 5	269013 5