

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	150 mm
Mărime coadă	25 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22,9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Cod ISO Suport	SVHCR/L 2525M11
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22