

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	31,4 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Decalaj central $L_3$	2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	E16R SVJBR/L 11
Lățime gât $L_4$	9,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	22 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
--	----------