

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	142 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	250 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	24 mm
Cod ISO Suport	E20S SVJBR/L 11
Lungime cap L_1	38 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Lățime gât L_4	11 mm
Decalaj central L_3	2 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
--	----------