

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E25S SVJBR/L 16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime cap $L_1$	44 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	28 mm
Înălțime de strângere $L_2$	24 mm
Lățime gât $L_4$	16,5 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungimea totală L	250 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Decalaj central $L_3$	4,6 mm
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
--	----------