

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât $L_4$	9,5 mm
Cod ISO Suport	E16R SVJBR/L 11
Decalaj central $L_3$	2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	22 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Lungime cap $L_1$	31,4 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
--	----------