

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	24 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central $L_3$	2 mm
Cod ISO Suport	E20S SVJBR/L 11
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungime cap $L_1$	38 mm
Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Lățime gât $L_4$	11 mm
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
--	----------