

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lățime gât L_4	16,5 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungime cap L_1	44 mm
Cod ISO Suport	E25S SVJBR/L 16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Unghi de reglare κ	142 grad
Decalaj central L_3	4,6 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	28 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
--	----------