

Garant**Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	130460 M6
GTIN	4062406398118
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

Aplicație:

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.

Descriere tehnică

Ø Filet	6 mm
Dimensiunea filetului	M6
Pătrat coadă □	4,9 mm
Lungimea totală L	50 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	18 mm
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	6 mm
Ø găurii de centrare	5 mm

Pas filet	1 mm
Standard	DIN 352
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		

Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții