



## Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă Dynaflex®, Tip: 15302



### Date comandă

Numărul de comandă	079551 15302
GTIN	616026153028
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Aparate cu utilizare multiplă cu **ghidaj reglabil al benzii de șlefuit** și **brațul de contact înlocuibil** asigură prelucrarea pe suprafețe laterale. Protecția din material compozit ce acoperă banda de șlefuit permite înlocuirea **rapidă și simplă a acesteia**. **Răcirea benzii** datorită aerului evacuat crește durabilitatea acesteia. Mâner reglabil. **Dynaflex® III, mașină de șlefuit performantă** de 520 W, pentru rată ridicată de așchiere, **set de prelucrare a suprafețelor, cap de șlefuire reglabil** cu mâner suport suplimentar. Dimensiunea benzii de șlefuit 6, 13, 19, 25×457 mm.

#### Aplicație:

Pentru șlefuire, debavurare, suprapunere, finisare și polizare, ideal și pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

#### Notă:

Alte modele ale brațului de contact pentru Dynaflex® la cerere sau în eShop-ul nostru.

### Descriere tehnică

Putere de ieșire	522 W
Zgomot de lucru	87 dB(A)
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lățimea benzii	6; 13; 19; 25 mm
Denumirea producătorului	Kit Dynaflex III
Debit maxim de aer necesar	906 l/min
Turație maximă	20000 min <sup>-1</sup>
Lungimea benzii	457 mm
Greutate	1,1 kg
Seria	Dynaflex III
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Polizor cu bandă

## Accesorii

Braț de contact pentru Dynaflex® III Tip 15350	079561 15350
Braț de contact pentru Dynaflex® III Tip 15357	079561 15357
Braț de contact pentru Dynaflex® III Tip 15321	079561 15321