



Set de lamatoare modulare în suport de lemn, Dimensiune / Ref. coadă: 2MK2



Date comandă

Numărul de comandă	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Clasa articolului	16C

Descriere

Execuție:

Seturi de suporturi, lamatoare și pini de ghidare pentru prelucrarea Ø de găuri uzuale.

Aplicație:

Pentru teșituri conform DIN, precum și pentru combinația corespunzătoare vârf / lamator pentru găuri în trepte sau lamatoare care nu respectă standardul.

Conținut:

Câte 1 lamator Cod 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

Câte 1 pin de centrare Cod 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

Câte 1 suport Cod 156720 cu coadă: CM2

Notă:

La cerere, seturile de teșitoare modulare se pot livra inclusiv în execuție HSS, cu strat de acoperire opțional de TIN precum și cu tăișuri din carbură lipite și cu plăcuțe amovibile ISO Forma „T”.

Răcire interioară: da

Număr de dinți Z: 4

Număr de dinți Z: 3

Număr de dinți Z: 4

Număr de dinți Z: 3

Interval de lamare: 26 - 36 mm

Descriere tehnică

Interval de lamare	26 - 36 mm
Număr de dinți Z	4
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Tip produs	Lamatoare

Accesorii

Suport pentru sistemul modular de lamare Dimensiune / Ref. coadă 2MK2	156720 2MK2
--	-------------