



Clemă de fixare excentrică cu șaibă cu gheare, Filet M: M10



Date comandă

Numărul de comandă	370008 M10
GTIN	4046368875849
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.
- Strângerea pieselor de orice formă.

Disc de prindere din oțel cementat cu șurub excentric din oțel.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

Descriere tehnică

Forța de strângere	9 kN
Lungimea filetului	20 mm
Deplasare excentrică S_1	1,6 mm
Dimensiune A	10,2 mm
Moment maxim de strângere	28 Nm

Înălțimea șaibei H	9,6 mm
Șaibă cu hexagon interior SW ₁	7 mm
Filet M	M10
Disc dințat Ø D ₁	20,6 mm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică