



Clemă de fixare excentrică cu șaibă cu gheare, Filet M: M12



Date comandă

Numărul de comandă	370008 M12
GTIN	4046368875887
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.
- Strângerea pieselor de orice formă.

Disc de prindere din oțel cementat cu șurub excentric din oțel.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

Descriere tehnică

Forța de strângere	18 kN
Înălțimea șaibei H	9,6 mm
Moment maxim de strângere	88 Nm
Filet M	M12
Deplasare excentrică S_1	2 mm

Șaibă cu hexagon interior SW ₁	8 mm
Dimensiune A	12,7 mm
Lungimea filetului	25 mm
Disc dințat Ø D ₁	25,4 mm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică