



Clemă de fixare excentrică cu șaibă cu gheare, Filet M: M16



Date comandă

Numărul de comandă	370008 M16
GTIN	4046368875924
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține proeminențe.
- Strângerea pieselor de orice formă.

Disc de prindere din oțel cementat cu șurub excentric din oțel.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!

Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	88 Nm
Deplasare excentrică S_1	2,5 mm
Înălțimea șaibei H	12,7 mm
Forța de strângere	27 kN
Dimensiune A	15 mm

Filet M	M16
Șaibă cu hexagon interior SW ₁	12 mm
Lungimea filetului	27 mm
Disc dințat Ø D ₁	30,1 mm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică