




Clemă de fixare excentrică, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	370009 8
GTIN	4046368509225
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține contururi cu proeminențe.
- Prinderea pieselor de orice formă.
- Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.
- Fixare în canalul T cu ajutorul șurubului de strângere cu blocare.

Aplicație:

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

Livrare:

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

Descriere tehnică

Filet M	M6
Forța de strângere	3,4 kN
Moment maxim de strângere	8,5 Nm
Deplasare excentrică S_1	1 mm
Înălțimea șaibe H	4,8 mm
Șaibă cu hexagon interior SW_1	4 mm

Șaibă hexagonală SW	16 mm
Lungime L	23,2 mm
SW ₂	3 mm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare	7,7 Nm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică