


**Clemă de fixare excentrică, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370009 18
GTIN	4046368509324
Clasa articolului	37M

**Descriere****Execuție:**

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține contururi cu proeminențe.
- Prinderea pieselor de orice formă.
- Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.
- Fixare în canalul T cu ajutorul șurubului de strângere cu blocare.

**Aplicație:**

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

**Livrare:**

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

**Descriere tehnică**

Șaibă hexagonală SW	25 mm
Șaibă cu hexagon interior SW <sub>1</sub>	8 mm
Filet M	M12
Moment maxim de strângere	61 Nm
Forța de strângere	18 kN

Deplasare excentrică $S_1$	2 mm
Înălțimea șaibei H	9,5 mm
$SW_2$	6 mm
Lungime L	34,7 mm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare	55 Nm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică