


**Clemă de fixare excentrică, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370009 14
GTIN	4046368509287
Clasa articolului	37M

**Descriere****Execuție:**

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține contururi cu proeminențe.
- Prinderea pieselor de orice formă.
- Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.
- Fixare în canalul T cu ajutorul șurubului de strângere cu blocare.

**Aplicație:**

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

**Livrare:**

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

**Descriere tehnică**

Șaibă cu hexagon interior SW <sub>1</sub>	7 mm
Forța de strângere	9 kN
Înălțimea șaibei H	6,4 mm
Moment maxim de strângere	28 Nm
Șaibă hexagonală SW	21 mm
Filet M	M10

Deplasare excentrică $S_1$	1,6 mm
$SW_2$	5 mm
Lungime L	30,5 mm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare	35 Nm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică