


**Clemă de fixare excentrică, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370009 22
GTIN	4046368509362
Clasa articolului	37M

**Descriere****Execuție:**

- Spațiu necesar minim, astfel sunt puține contururi cu proeminențe.
- Prinderea pieselor de orice formă.
- Disc hexagonal din alamă cu șurub excentric din oțel.
- Fixare în canalul T cu ajutorul șurubului de strângere cu blocare.

**Aplicație:**

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

**Livrare:**

1 bucată șurub din oțel, 1 bucată disc de prindere.

**Descriere tehnică**

Deplasare excentrică $S_1$	2,5 mm
Șaibă hexagonală SW	30 mm
Filet M	M16
Înălțimea șaibei H	12,7 mm
Moment maxim de strângere	135 Nm

Forța de strângere	27 kN
Șaibă cu hexagon interior SW <sub>1</sub>	12 mm
Lungime L	44,3 mm
SW <sub>2</sub>	6 mm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare	55 Nm
Tip produs	Clemă de fixare excentrică