



## Stereomicroscop STEMI 305 cu ieșire pentru cameră, Tip: 305TRINO



### Date comandă

Numărul de comandă	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Clasa articolului	49B

### Descriere

#### Execuție:

Microscop stereo ce permite obținerea imaginilor tridimensionale, iluminate și clare. Design Greenough pentru cea mai bună calitate a imaginii. **Sursă de lumină LED verticală, integrată.** Distanța față de ochi și claritatea imaginii sunt reglate și compensate individual. Mâner pentru utilizarea mobilă. Stativ pentru lumină rece, comandă pentru lumină directă, bază plată pentru lumina incidentă (câmp luminos/câmp întunecat), coloană cu antrenare și deplasare de 145 mm. Cu spot suplimentar K LED cu rază de lumină reglabilă cu zoom și pe înălțime. Cu ieșire integrată pentru cameră C-Mount.

#### Accesorii opționale:

AxioCam 491852 și 491853

Accesorii de polarizare pentru spot și lumină incidentă.

Adaptoare optice 0,75x / 1,5x / 2,0x la cerere.

#### Notă:

**Opțional:** Model cu adaptor pentru cameră wi-fi și router. Model fără unitate de lumină incidentă.

Grosiment (x ori): 8 - 40

Zoom: 5 : 1

Ø câmpului vizual: 29 mm

Ocular: PL 10x

Distanță de lucru: 110 mm

## Descriere tehnică

Zoom	5 : 1
Ocular	PL 10×
Ø câmpului vizual	29 mm
Distanță de lucru	110 mm
Grosiment (× ori)	8 - 40
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Microscop stereo

## Accesorii

Cameră microscopică AxioCam 105 color Tip 105C	491853 105C
Paralumini, pereche	491832
Cameră microscopică AxioCam ERc5s Tip ERC5S2	491852 ERC5S2