

**Garant**
**Tarod de mașină HSS-E-PM, DLC, M: M2,5**

**Date comandă**

Numărul de comandă	132610 M2,5
GTIN	4045197648778
Clasa articolului	11H

**Descriere**
**Execuție:**

Cu **strat de acoperire DLC sp<sup>2</sup>** de ultimă generație. **Model foarte stabil**, cu **porțiuni de atac** și **geometrie specială de tăiere** pentru **materiale din cupru**. Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8%).

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E PM

Standard: DIN 371

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,45 mm

Lungimea totală L: 50 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 2,05 mm

**Descriere tehnică**

Ø Filet	2,5 mm
Ø găurii de centrare	2,05 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Pas filet	0,45 mm
Număr de dinți Z	2
Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lungimea totală L	50 mm

Pătrat coadă □	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E PM
Adâncimea filetului	7,5 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M2,5
Strat de acoperire	DLC
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	CS
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	alb
Tip produs	Tarod