


**Garant**
**XDPW 09T308 SR, HB7525, Tip: ST1400**


### Date comandă

Numărul de comandă	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**

 Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 Avans  $f_z$  per dinte: 0,79 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDPW 070308 SR

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

 Rază de programare la  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

### Descriere tehnică

Rază de programare la $a_{p \max}$	1,99 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDPW 070308 SR
Tip	ST1400
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1,15 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,79 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare