

RIHETEC

Duză MiniKD cu lichid de răcire cu racord sferic, Tip × lungime țeavă: 11X50**Date comandă**

Numărul de comandă	319470 11X50
GTIN	4260711110405
Clasa articolului	33C

Descriere**Execuție:**

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

Model din oțel inoxidabil, conducta flexibilă poate fi rabatată spre tăiș. Presiune maximă de 10 bar.

Destinată special pentru suporturi compacte VDI și BMT **cu orificiu pentru răcire interioară**.

MiniKD a fost concepută special pentru utilizare în suporturi HDI compacte, dar este compatibilă și cu multe alte portscule cu răcire externă. Se remarcă prin manevrare simplă și prin conducta cu lichid de răcire perfect ajustabilă. Montajul este foarte simplu.

Descriere:

MiniKD este o duză pentru lichid de răcire și constă dintr-o bilă de oțel inoxidabil sau un filet și o conductă din material compozit flexibil. Componentele sunt conectate strâns între ele.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet și extensii adecvate.

Descriere tehnică

Tip	MiniKD
Execuție	Cap sferic
Ø bilei	11 mm
Lungime țeavă	50 mm
Ø trecere țeavă	4 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Duză cu lichid de răcire

