

Magnet plat fără filet, SmCo₅, Ø: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	085920 32
GTIN	2050000965227
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	220 N
Ø	32 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Greutate	40 g
Înălțime	7 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

