

RIHETEC

**Duză JetKD-A cu lichid de răcire cu fixare pe filet, Filet × lungime duză: M8X20****Date comandă**

Numărul de comandă	319473 M8X20
GTIN	4260711110269
Clasa articolului	33C

**Descriere****Execuție:**

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

**Duză de înaltă presiune** – Duză robustă pentru lichid de răcire, recomandată la presiune înalte, cu ajustarea manuală a direcției, interval mare de reglare de până la 45° în orice direcție și un Ø al trecerii la conductă de 4 mm.

Cu JetKD-A, dispuneți de o duză robustă pentru lichid de răcire, pentru folosirea pe strunguri moderne CNC. Este compatibilă pentru montarea deopotrivă la portscule fixe și antrenate.

Mașinile cu pompe de înaltă presiune necesită duze speciale pentru lichid de răcire, care pot suporta presiuni mai mari. Pentru așa ceva există JetKD-A! Trecerea mare asigură un jet puternic de lichid de răcire, care poate fi bine controlat. Reglarea direcției se face manual. Doar se rotește în direcția dorită și se strânge bine piulița olandeză. Datorită unghiului mare de rabatare, este posibilă ajustarea cu până la 45° în orice direcție.

**Descriere:**

JetKD-A constă din trei componente concepute pentru o funcționare optimă și durabilitate mare. Combinarea corectă a tuturor componentelor este crucială îndeosebi la un dispozitiv atât de important precum duza pentru lichid de răcire. Partea inferioară are un filet conic și se înșurubează în canalul pentru lichid de răcire cu ajutorul unei chei pentru locaș hexagonal. După aceasta, duza va fi fixată cu o piuliță olandeză.

**Aplicație:**

Pentru utilizare la capete de strunjit statice și antrenate, prin intermediul unui racord filetat.

**Notă:**

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet și extensii adecvate.

**Descriere tehnică**

Tip	JetKD-A
Lungime duză	20 mm
Racord filetat	M8×1
Execuție	Filet
Ø trecere țevă	4 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Duză cu lichid de răcire