

Garant**Tarod de mașină HSS-E-PM, DLC, M: M16****Date comandă**

Numărul de comandă	132610 M16
GTIN	4045197648853
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Cu **strat de acoperire DLC sp²** de ultimă generație. **Model foarte stabil**, cu **porțiuni de atac** și **geometrie specială de tăiere** pentru **materiale din cupru**. Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8%).

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E PM

Standard: DIN 376

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 2 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 12 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 14 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	14 mm
Ø Filet	16 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	2 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	12 mm
Lungimea totală L	110 mm

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E PM
Adâncimea filetului	48 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M16
Strat de acoperire	DLC
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	CS
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	alb
Tip produs	Tarod