

Garant**Cap de strângere dublu, Tip: 138****Date comandă**

Numărul de comandă	360028 138
GTIN	4045197812834
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Pentru plasarea liberă a capului de strângere cu două fețe pe plăci tip grilaj, console de prindere etc. Astfel transformați o bucășă filetată de pe placa dumneavoastră tip grilaj într-un punct definit de zero resp. de referință!

Livrare:

2 capete de strângere, 2 fișe de cuplare.

Accesorii opționale:

Bolț de pretensionare Cod 360025.

Notă:

Alte înălțimi până la 200 mm livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Gaură indexare existentă	da
Înălțime H	150 mm
Ø capului de strângere d	138 mm
Forță de fixare	40 kN
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Placă de strângere