

**Riglă gradată din oțel, inoxidabilă, Lungime: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	461630 300
GTIN	4007368118824
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

Din oțel **inoxidabil**, suprafață mată cu gradație clară. Muchie superioară gradată în mm, muchie inferioară gradată în 1/2 mm. Parte posterioară cu tabel de conversie inch / metri și tabel cu Ø găurilor de filetat.

**Descriere tehnică**

Eroare de toleranță	0,13 mm
Secțiune transversală lățime	30 mm
Secțiune transversală grosime	1 mm
Calibrarea	F10
Standard	EG I
Divizare muchie superioară	1 mm
Divizare muchie inferioară	0,5 mm
Material	Oțel superior, INOX
Tip produs	Riglă

**Servicii**

Calibrare Riglă gradată din oțel Lungime maximă 500 mm	026200 500
--	------------