



## JOKER 6001 Switch Set de chei fixe / inelare cu clichet, reversibile, cotite la 15°, Număr de chei: 4



### Date comandă

Numărul de comandă	614885 4
GTIN	4013288184139
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.

Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

#### Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

#### Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614875: Ref. 10; 13; 17; 19

### Descriere tehnică

Număr de chei	4
Deschiderea cheii	10 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Deschiderea cheii	17 mm

Deschiderea cheii	19 mm
Denumirea producătorului	6001 Joker Switch 4 Set 1
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Ambalaj	Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei	metric
Opritor final pe partea falcii	da
Funcție oprite pe partea fălcii	da
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 13 mm	614875 13
Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 19 mm	614875 19
Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 17 mm	614875 17
Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614875 10