

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 63mm



Date comandă

Numărul de comandă	085915 63
GTIN	2050000965302
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucă filetată.
- Suprafață galvanizată.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime	14 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	63 mm
Bucă filetată	da
Înălțime cu filet	30 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Filet	M8 mm
Greutate	240 g
Forță de fixare nominală	350 N

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat