

**Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085910 16
GTIN	2050000964770
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

**Aplicație:**

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

**Descriere tehnică**

Forță de fixare nominală	18 N
Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	16 mm
Înălțime	4,5 mm
Greutate	4,5 g
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

