


**KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile Coadă cilindrică, 2×D, Ø Dc: 34,9mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236614 34,9   |
| GTIN               | 4047109286634 |
| Clasa articolului  | 24P           |

**Descriere**
**Execuție:**
**Toleranța alezajului:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$ 

- **Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.**
- **Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.**
- **Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.**
- **Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la  $V_{max} = 0,25$  mm.  $\varnothing$  maxim =  $D + 0,5$  mm poate fi obținut prin modularare.**

**Aplicație:**

- **Pentru condiții extreme de prelucrare.**

Cu plăcuțe amovibile Cod 236605 – 236610.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

**Notă:**

Execuție 2×D și 3×D cu coadă ABS®, livrabil și în dimensiuni în inch, la cerere.

Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

**Descriere tehnică**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Ø cozii $D_s$             | 40 mm              |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 110408 38-... |
| Număr de dinți Z          | 1                  |
| Lungimea cozii $L_s$      | 68 mm              |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Lungime utilă L <sub>1</sub>                                     | 70 mm                              |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile                         | 239652 15IP1 (2,8 Nm)              |
| Serie  | KUB Pentron®                       |
| Ø nominal D  | 34,9                               |
| Lungime activă L <sub>A</sub>                                    | 96 mm                              |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 2×D                                |
| Coadă tip  | ISO 9766                           |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de aşchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP1          | 239652 15IP1 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm            | 211750 2,8   |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |