

Garant**Tarod de mașină din carbură, neacoperită, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	132570 M3
GTIN	4045197071996
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Foarte stabil, cu con de atac scurt (2 – 3 pași). Model din carbură.****Avantaj:****Autoghidare optimă.****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,5 mm
Ø Filet	3 mm
Ø găurii de centrare	2,5 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	3,5 mm
Lungimea totală L	56 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Materialul sculei	Carbura
Adâncimea filetului	9 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M3

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	alb
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	16 m/min	K
CuZn	recomandat	20 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		