



## Aparat de măsurare a distanței cu laser, Tip: GLM50-27C



### Date comandă

Numărul de comandă	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Clasa articolului	46T

### Descriere

#### Execuție:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Manevrare simplă, interfață îmbunătățită pentru utilizator, afișaj iluminat. Funcție de jalonare. Senzorul integrat pentru înclinații 360° arată înclinația unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Obținerea planurilor digitale, importarea și prelucrarea planurilor existente, exportarea rezultatului și dimensionarea simplă a locului de montaj. Transfer de date și de documentație rapid și eficient datorită conectivității bluetooth și aplicației Bosch MeasuringOn.

#### Execuție text publicitar:

Telemetru cu laser cu carcasă robustă, rezistentă la șocuri, cu protecție împotriva stropirii cu apă și a prafului. Display iluminat pe trei rânduri, pentru lizibilitate optimă. Laser de clasa 2 conform IEC 825-1. Filet stativ 1/4 inch. Senzorul integrat pentru înclinații 360° arată înclinația unui obiect prin așezarea directă a carcasei și permite măsurarea indirectă a înălțimii. Obținerea imaginilor digitale cu vedere de sus, importarea și prelucrarea imaginilor existente cu vedere de sus, exportarea rezultatelor, precum și dimensionarea simplă a șantierului. Transfer de date prin Bluetooth®.

#### Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv geantă de protecție. Cu baterii Cod 081551 LR6.

**Accesorii opționale:**

Stand de măsurare Cod 468558

**Descriere tehnică**

Greutate	200 g
Adunare / scădere	da
Serie	GLM50-27C
Senzor pentru înclinații (Clinometru)	360 grad
Filet pentru stativ	1/4 inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR6
Durata de viață a bateriilor (măsurători)	25000
Lungime	119 mm
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	2
Apelarea ultimei măsurători	da
Precizie de măsurare	±1,5 mm
Înălțime	29 mm
Măsurare minimă / maximă	da
Lățime	53 mm
Rază de acțiune	50 m
Alimentare cu energie electrică	081551 LR6
Clasă de protecție IP	IP 65
Calcularea suprafeței și volumului	da
Clasă laser conform IEC 825-1	2
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței

