

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
8/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L ₂	7 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central L ₃	8 mm
Cod ISO Suport	AH08K SDQCR/L07
Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D _s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
--	----------