

**Garant**

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
8/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	12 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7 mm
Cod ISO Suport	AH08K SDQCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap $L_1$	20 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Decalaj central $L_3$	8 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
--	----------