

Garant

**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
8/07mm**


Date comandă

Numărul de comandă	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	93 grad
Înălțime de strângere L ₂	7 mm
Cod ISO Suport	AH08K SDUCR/L07
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13,5 mm
Lungime activă L ₁	40 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Decalaj central L ₃	7,5 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500