

**Garant**
**Bară de strunjit din oțel rapid HSS, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
8/07mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	7 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	13,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	AH08K SDUCR/L07
Lungime activă L <sub>1</sub>	40 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500