

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Conținut (ml sau l): 20**Date comandă**

Numărul de comandă	088001 20
GTIN	4062406400873
Clasa articolului	01L

Descriere**Execuție:**

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.

Degresantul versatil pentru curățarea rapidă de uleiuri, emulsii și grăsimi. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10. Canistră 20 l. Dacă este cazul, puteți comanda robinetul de evacuare adecvat (Cod 088010 Ref. 20-30) aferent.

De asemenea, Flex Cleaner se recomandă pentru utilizarea care necesită conținut redus de spumă în echipamentele de curățat cu jet de înaltă presiune și în cele de curățat pardoseli, putându-se deci folosi în mod flexibil peste tot acolo unde este nedorită prezența spumei. În timpul curățării, la temperaturi de până la 75°C, în special suprafețele de aluminiu și de alamă sunt protejate împotriva pățării. Datorită substanței de curățat, se obține o protecție temporară la coroziune. În cazul utilizării manuale, pulverizați substanța de curățare și după ce lăsați un timp să acționeze, ștergeți cu o lavetă. La utilizare în industria alimentară, după curățare, suprafața se clătește cu suficientă apă.

- **Nu necesită etichetare.**
- **Se utilizează manual și automat.**
- **Certificat NSF pentru domeniul alimentar.**
- **Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator și a pulverizatoarelor sub presiune.**

Descriere tehnică

Forma	lichid
Culoarea	transparent
Punct de fierbere	100 °C
Temperatură de depozitare	2 - 35 °C
Execuție	Canistră
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Valoare pH	9
Densitate	1,01 g/cm ³
Conținut	20 l
Serie	GreenPlus
Tip produs	Substanță universală de curățare

Accesorii

GARANT GreenPlus Robinet de golire a canistrei potrivit pentru dimensiunea canistrei 20-30 l

088010 20-30