

**Garant****Mandrină cu bucă elastică ER Forma ADB, SK 50 A = 70, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	300550 20
GTIN	4062406418281
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

- **Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Piulița de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) și acoperită, ceea ce amplifică forța de strângere și reduce uzura.**
- **Găurite străpuns.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucăle elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 1 - 13 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 34 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 20

**Descriere tehnică**

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	20
Gama de prindere	1 - 13 mm
Ø exterior D	34 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	1-13 mm
Suport	SK 50 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică