



Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 120, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	304319 12
GTIN	4062406421984
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.

Cu orificii neobturabile ale canalelor de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Ø exterior D	42 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Suport	HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12
--	-----------